


Uchwyt do półki drucianej



Cechy i zalety

- Łatwa identyfikacja lokalizacji na półkach drucianych
- Pociągnij przód do załadunku
- Skanuj kody kreskowe bez wyjmowania wkładki
- Ustawiony płasko lub pod kątem
- Uchwyt można odwrócić, dzięki czemu wyższe poziomy są łatwiejsze do odczytania

Określenie lokalizacji na półkach z siatki drucianej jest trudne, ponieważ tradycyjne uchwyty magnetyczne lub samoprzylepne nie pasują do półek z siatki drucianej. Uchwyt ten rozwiązuje problem poprzez zastosowanie szybkiego i łatwego w użyciu systemu „clip-on”.

Ten wszechstronny uchwyt może być używany w trzech różnych formatach: prosty do półek znajdujących się na wysokości oczu, około 33° do dolnych półek i około 45° do najniższej półki, co umożliwia łatwe czytanie. Uchwyt jest odwrócony, aby zapewnić oglądanie z dużej wysokości.



Specyfikacja materiałów

Wytłaczanie PCV

Przezroczysty – odporny na promienie UV.
Zgodny z ekologią system stabilizatora/
smaru na bazie soli wapnia i cynku.

Dokładna waga	1,35 g/cm ² _±	ISO1183
Siła uderzenia Izoda	150 J/m ²³ ±0	ISO180
Moduł sprężystości	2700 N/KK ₂	ISO178
Granica plastyczności	43,5 N/KK ₂	ISO527
Wydłużenie przy zerwaniu	165%	ISO527
Wytrzymałość na rozciąganie	42 N/KK ₂	ISO527
Temperatura mięknięcia Vicata	„ 0	ISO306
Twardość	79 Shore 1	ISO868
Zapalność	Klasa V0*	UL94

* Dane dotyczące palności pochodzą z naszej wewnętrznej analizy laboratoryjnej.
Zaleca się przebadanie materiału w certyfikowanym laboratorium.