

Regał z półkami crosser

(nośność półki maks. 75 kg)

Nr kat. 105035, 105037, 105050

- 5 szt wzmocnionych półek 400 x 1000 mm
- 8 szt perforowanych kątowników 38 38 – 965 mm
- 4 szt podstawek plastikowych pod słupki regału

Instrukcja montażu:

Montaż regału jest bardzo prosty i nie trzeba tutaj żadnych narzędzi. Montaż wykonuje się jedynie zestawianiem poszczególnych części do siebie. Ponieważ słupki regału są perforowane co 138 mm, możliwe jest nastawienie półek wg Państwa potrzeb i życzeń po całej wysokości słupka tzn. 1880 mm.

Montaż właściwy:

1. Najpierw przymocować do słupków pierwszą i drugą półkę. Półki mocuje się do słupków nasadzeniem na wgłębienia słupków i wciśnięciem półki w dół. (jeśli będzie to konieczne, użyć młotka gumowego)
uwaga!!!! – najniższa półka może być najwyżej 100 mm nad ziemią.
2. Przyłączyć drugą część słupka na postawioną część (jak na obrazku) tak, aby powstała kolumna 400 x 1000 x 1880 mm.
3. Zawiesić pozostałe półki, aby regał był kompletny. Nasadzić plastikowe podstawki na nóżki słupków. Skontrolować, jeśli wszystkie półki są dobrze osadzone. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zalecamy przymocować regał do ściany.

