

STÓŁ ROBOCZY

numer produktu 303015

szerokość 120 cm

wysokość 84 cm

głębokość 60 cm

Wyposażenie 4 szuflady

solidna konstrukcja stalowa

- masywna, drewniana płyta robocza, grubość 30 mm
- powierzchnia wykończona lakierem wypalonym w dwóch kolorach
- szuflady z zabezpieczeniem przed wyciąganiem i lekko przesuwanymi się prowadnicami
- drzwi z zamkami cylindrycznymi i kluczami zapasowymi
- solidne uchwyty z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- nogi chroniące podłogę i wyrównujące jej nierówności
-



Instrukcja montażu urządzenia warsztatowego

Elementy stołu roboczego

Montaż podstawowego szkieletu

śruba z wcięciem	M5 x 10	20 szt.
podkładka	5,3	20 szt.
nakrętka	M5	20 szt.
noga z regulacją wysokości	M8 z 17	4 szt.
nakrętka	M8	8 szt.
podkładka	9,4	4 szt.
mocowanie płyty drewnianej		
śruba krzyżakowa	4,5 x 25	14 szt.

montaż małych szuflad


		na szufladę	ogółem
śruba z głowicą wpuszczaną	M 4x10	8	32 szt.
nakrętka sześciokątna	M4	8	32 szt.
śruba sześciokątna	M8 x 16	2	8 szt.
nakrętka sześciokątna	M8	2	8 szt.
listwa przesuwana	450 mm	1 para	4 pary
uchwyt		1	4 szt.
osłona uchwytu		1	4 szt.

elementy montażu

prawa ściana boczna	A	1 szt.
lewa ściana boczna	B	1 szt.
dno	C	1 szt.
wkładane dno	D	1 szt.
ściana tylna	E	1 szt.
pojemnik szuflady	F	4 szt.
część tylna szuflady	G	4 szt.
część czołowa szuflady	H	4 szt.
ściana boczna	I	1 szt.


prawa ściana boczna
Montaż prowadnic

1/3



lewa ściana boczna
Montaż prowadnic


1/4




CR = prawa strona
użycie zawiasów
CL = lewa strona



2)




3)



4) Montaż szuflady




M 4




M4 X 10

Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z lewej strony = DL



Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z prawej strony = DR

Przednią stronę od perforowanej krawędzi zagiąć w górę



Śruby lekko tylko dokręcamy, by przednia część mogła się jeszcze dodatkowo wyrównać.

5)

4,5 X 25

