

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

PRZYSTAWNY STÓŁ

Nr kat.: 303020



Szerokość:	60 cm
Wysokość:	84 cm
Długość:	60 cm
Wyposażenie:	4 szuflady

- solidna konstrukcja stalowa
- masywna drewniana płyta robocza o grubości 30 mm
- dwukolorowy lakier piecowy pokryty proszkiem
- szuflady z końcowym ogranicznikiem oraz wałkiem przewodzącym w celu lekkiego chodu
- solidne rękojeści z tworzywa sztucznego umocnione włóknami szklanymi
- wysokościowo ustawialne nogi służące do wyrównania ewentualnych nierówności na podłodze

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Elementy konstrukcyjne

Prawa boczna ściana	775 × 465 mm	A	1 szt.
Lewa boczna ściana	775 × 465 mm	B	1 szt.
Blacha dna	510 × 465 mm	C	1 szt.
Dno pośrednie	510 × 465 mm	D	1 szt.
Tylna ściana	510 × 453 mm	E	1 szt.
Wnęka szuflady	415 × 445 mm	H	4 szt.
Przedni element szuflady	435 × 130 mm	I	4 szt.
Tylny element szuflady	515 × 120 mm	J	4 szt.
Płyta robocza	600 × 600 mm	Y	1 szt.

Elementy łączące

Korpus podstawowy/płyta robocza

Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym			
z rowkiem krzyżowym	M5 × 10		20 szt.
Nakrętka sześciokątna	M5		20 szt.
Podkładki	5,3		20 szt.
Nakrętki sześciokątne	M8		8 szt.
Wkręt z łbem skrzydełkowym	8,4		4 szt.
Obudowa ochronna			4 szt.
Wysokościowo ustawialne nogi			4 szt.
Nakrętki do płyt wiórowych Pan head	4,5 × 25		6 szt.


Szuflady

dla 1 szuflady

Śruba z łbem wpuszczanym	M4 × 10	8 szt.	32 szt.
Sześciokątna nakrętka	M4	8 szt.	32 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym	M8 × 16	2 szt.	8 szt.
Sześciokątna nakrętka	M8	2 szt.	8 szt.
Rękojeść		1 szt.	4 szt.
Obudowa rękojeści		2 szt.	8 szt.
Szyny prowadzące	450 mm	1 para	4 para

Podstawowy korpus należy wyrównać na drewnianej płycie

4,5 x 25



Montaż szuflady

W celu montażu tylnego elementu szuflady należy użyć śruby wpuszczane z wrąbkim M4×10 oraz nakrętki M4.

Należy dotrzymywać
oznaczeń szyn
W lewo = DL


M 4X10



M 4




Przednią stronę
należy zginać
na perforowanej
krawędzi
w kierunku do góry
i zamocować
przy pomocy śrub
wpuszczanych
M4×10 oraz nakrętek
M4.



Należy dotrzymywać
oznaczeń szyn
W prawo = DR

M 8X16



M 8



Śruby należy lekko
dociągnąć, żeby później
było możliwe wyrównać
przedni element.