

Instrukcja użycia wózka

Nr kat. 999048, 999049

Przechowywanie

Wózek składujemy w temperaturach do 50°C w suchym miejscu. Wyższa temperatura składowania negatywnie wpływa na gumowe obręcze kół i tłuszcz w łożyskach.

Użytkowanie

Wózek przeznaczony jest do przewozu ładunków o równej podstawie i minimalnie jednej płaszczyźnie podparcia, do wagi 250 kg. Punkt ciężkości ładunku nie może wykraczać więcej niż 300 mm od tej powierzchni pionowej, a w typie 999048 ładunek nie może też przechodzić przez ramę wózka. Ten typ wózka wyposażony jest w trójosiowe piasty ze szprychami i kołami Ø 160mm, które ułatwiają przewóz ładunku po schodach ze stopniami wysokości 150 – 170 mm (standardowe schody). Wymienione piasty utrudniają jednak skręt, bowiem w kontakcie z podłożem są zawsze cztery koła. Do ładunku w pozycji pionowej przysuwamy wózek, jego łopatę wsuwamy pod przechylony ładunek, aż oprze się o ramę z rurek. Po nachyleniu ładunku w stronę wózka przechylił się on w odpowiednią pozycję, a jego równowagę utrzymuje obsługująca osoba. Przez kolejne nachylenie do pozycji, kiedy część ładunku bierze na siebie obsługa, zwiększa się wywołana siła, należy uwzględnić przed nałożeniem ładunku czy osoba obsługująca jest fizycznie w stanie utrzymać ładunek w nachylonej pozycji w ruchu. Przy zatrzymaniu i wyładunku postępujemy w odwrotnej kolejności niż przy załadunku, powoli, by ładunek się nie przewrócił. Podczas manipulowania i jazdy należy uwzględniać też nachylenie boczne, które jest ograniczone przez stabilność ładunku i spowodowane przez nierówności podłogi. Podczas przewozu po schodach nie może się poniżej wózka znajdować inna osoba, obsługa jest zawsze nad wózkiem. Wózek przeznaczony jest do ręcznego przewozu po równych, mocnych powierzchniach i schodach, bez zderzeń, do szybkości 6 km/h. Wózek nie nadaje się do przewozu osób i zwierząt.

Czyszczenie

Wózek można ścierać wilgotną szmatą z niewielkim dodatkiem środka myjącego, wyjątek stanowią łożyska kół, do których nie może dostać się woda.

Konserwacja

Tłuszczowe wypełnienia łożysk wytrzymują przez czas żywotności wózka, ale w po wypadku, przeniknięciu wody lub widocznych zanieczyszczeń należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy należy przestrzegać wymienionych zasad, by nie nastąpiło przeciążenie lub przewrócenie wózka, w szczególności:

- nie przekraczać maks. nośności i nie obciążać wózka uderzeniami
- nie przekraczać maks. szybkości
- nie używać uszkodzonego wózka
- ponieważ wózek podczas jazdy jest niestabilny i musi go trzymać obsługa, należy zachować ostrożność, a obsługująca osoba musi mieć wyczucie równowagi zestawu.
- Nośność wózka jest ograniczona przede wszystkim przez fizyczne możliwości obsługi.

Przy zachowaniu tych zasad produkt jest bezpieczny zgodnie z ustawą 102/2001 Dz.U.

Zachować do późniejszego użytku

Parametry techniczne

Typ	999048	999049
Nośność kg	250	250
Łopata mm	250x400	250x400
Powierzchnia podparcia	sito 50x50 – 4 mm	
Koła pełne Ø mm	3 x 160	3 x 160